


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation		
Udførelse		til temperatursensorer EL = 100 mm
Trykbestandig	[bar]	16
Mekaniske data		
Vægt	[g]	184,3
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning Ø 6 mm
Procestilslutning		G 1/2
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		≤ 0,6 / -
Installationslængde EL	[mm]	68
Boringslængde BL	[mm]	137
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.