


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 50 mm
Trykbestandig [bar]	100
Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C

Mekaniske data

Vægt [g]	98
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilslutning	Ø 6 mm
Procestilslutning	G 1/2
Installationslængde EL [mm]	33
Boringslængde BL [mm]	45

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------