


## Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350



## Applikation

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Udførelse                      | til temperatursensorer EL = 350 mm |
| Trykbestandig [bar]            | 100                                |
| Bemærk note om tryk holdbarhed | < 250 °C                           |

## Mekaniske data

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Vægt [g]                    | 150                          |
| Materiale                   | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Sensor tilslutning          | Ø 6 mm                       |
| Procestilslutning           | G 1/2                        |
| Installationslængde EL [mm] | 333                          |
| Boringslængde BL [mm]       | 345                          |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|