


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 50 mm
Trykbestandig [bar]	100
Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C

Mekaniske data

Vægt [g]	84,9
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilslutning	G 1/4 Ø 6 mm
Procestilslutning	G 1/4
Installationslængde EL [mm]	27
Boringslængde BL [mm]	54

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------