


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 100 mm	
Trykbestandig [bar]	100	
Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C	

Mekaniske data

Vægt [g]	100	
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Sensor tilslutning	G 1/4 Ø 6 mm	
Procestilslutning	G 1/4	
Installationslængde EL [mm]	74	
Boringslængde BL [mm]	100	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.	
-------------------	--------	--