


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 350 mm
Trykbestandig [bar]	25

Mekaniske data

Vægt [g]	653
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT
Procestilslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	≤ 0,6 / -
Installationslængde EL [mm]	267
Boringslængde BL [mm]	304,8

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------