


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 100 mm
Trykbestandig [bar]	25

Mekaniske data

Vægt [g]	296,2
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	≤ 0,6 / -
Installationslængde EL [mm]	64
Boringslængde BL [mm]	101,6

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------