


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 100 mm
Trykbestandig [bar]	400

Nøjagtighed / afvigelser

Max. tilladelig flowhastighed [m/s]	45
-------------------------------------	----

Mekaniske data

Vægt [g]	180,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT
Procestilslutning	1/2" NPT
Installationslængde EL [mm]	74
Boringslængde BL [mm]	101,6

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------