


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Applikation

Udførelse til temperatursensorer EL = 300 mm

Trykbestandig [bar] 400

Nøjagtighed / afvigelser

Max. tilladelig flowhastighed [m/s] 12

Mekaniske data

Vægt [g] 354,6

Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L)

Sensor tilslutning 1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT

Procestilslutning 1/2" NPT

Installationslængde EL [mm] 201

Boringslængde BL [mm] 228,6

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.