


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 350 mm
-----------	------------------------------------

Trykbestandig [bar]	400
---------------------	-----

Nøjagtighed / afvigelser

Max. tilladelig flowhastighed [m/s]	6
-------------------------------------	---

Mekaniske data

Vægt [g]	461,5
----------	-------

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
-----------	------------------------------

Sensor tilslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT
--------------------	---

Procestilslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Installationslængde EL [mm]	277
-----------------------------	-----

Boringslængde BL [mm]	304,8
-----------------------	-------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------