


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 83 mm
Trykbestandig [bar]	16

Mekaniske data

Vægt [g]	101,2
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm]	20
Sensor tilslutning	G 3/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm
Procestilslutning	G 1/2
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	< 0,4 / -
Installationslængde EL [mm]	20
Boringslængde BL [mm]	83

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------