



Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Applikation

Udførelse til temperatursensorer EL = 83 mm

Trykbestandig [bar]

25

Mekaniske data

Vægt [g]

70

Materiale

rustfri stål (1.4435 / 316L)

Sensor tilslutning

G 3/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm

Procestilslutning

Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)

Overfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele

< 0,4 / -

Installationslængde EL [mm]

38

Boringslængde BL [mm]

83

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.