


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Udførelse

til temperatursensorer EL = 83 mm

Trykbestandig

[bar]

25

Mekaniske data

Vægt

[g]

108,4

Materiale

rustfri stål (1.4435 / 316L)

Sensor tilslutning

G 3/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm

Procestilslutning

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Overfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele

< 0,4 / -

Installationslængde EL

[mm]

50

Boringslængde BL

[mm]

83

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.