




Svejs adapter for proces sensorer

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Trykbestandig [bar]	120
Bemærk note om tryk holdbarhed	for tilslutning sensor - adapter

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	8,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm
Procestilslutning	svejsadapter Ø 18 mm ; Nominel rør størrelse: DN25...DN100; Rørvægs tykkelse: 1,5 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	< 0,4 / -

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------