


Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

FLOW ADAPT M12X1 AL

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Udførelse	til flow-vagte M12 x 1
Medietemperatur [°C]	0...80

Måle/indstillingsområde

Flow range [ml/min]	2...50
---------------------	--------

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Monteringsmetode	kabelforskruning; (1/8" NPT Installationsposition efter behov)
Dimensioner [mm]	M12
Gevind betegnelse	M12
Materiale	AlCuMgPb (3.1645) sort elokseret

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------