



Konfektionerbar hunstik

SDOGH050PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11511

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 46
-------------	------	--------------

Materiale	PA
-----------	----

Indstøbt-emne materiale	PA
-------------------------	----

Materiale - omløber	PA
---------------------	----

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E40041



Konfektionerbar hunstik

SDOGH050PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA



Tilslutning

