E40075


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0002A05

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ENC10A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Applikation		ATEX område Zone 1
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	0,152
Max. intern induktans	[µH]	1,2
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Bemærkning		Ved anvendelse af stik ekslosionsfarlige områder (ATEX) stilles der særlige krav til ledningsføring.
		Kravene til de pågældende indretningsbestemmelser skal ubetinget overholdes af brugeren, idet de er dennes eget ansvar.
Emballage-enheder		1 stk.

E40075

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0002A05

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid