


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0005A05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation

ATEX område Zone 1

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Sikkerhedsparmetre

Max. intern kapacitans

[nF]

0,38

Max. intern induktans

[μH]

2,95

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Bemærkning

Ved anvendelse af stik ekslosionsfarlige områder (ATEX) stilles der særlige krav til ledningsføring.

Kravene til de pågældende indretningsbestemmelser skal ubetinget overholdes af brugeren, idet de er dennes eget ansvar.

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH050MSN0005A05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid