


T-stykke med skærerings fitting

T-PIECE QL28-18-28/MS



Applikation	
Udførelse	til sensorer og adaptore med procestilslutning M26x1,5
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	160
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data	
Vægt [g]	572,8
Monteringsmetode	anbefaling: præcisionsstålør 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materiale	messing (2.0401)
Sensor tilslutning	M26 x 1,5
Procestilslutning	Ø 28 mm
Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, for direkte tilslutning af flow-sensorer, E40104
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.