


T-stykke med skærerings fitting

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Applikation	
Udførelse	til sensorer og adaptere med procestilslutning M26x1,5
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	300
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data	
Vægt [g]	378,8
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilslutning	M26 x 1,5 Indvendigt gevind
Procestilslutning	G 1/2
Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, for direkte tilslutning af flow-sensorer, E40104
Bemærkning	
Bemærkning	Benyt en smørende pasta som er velegnet og godkendt for applikationen Vær opmærksom på montageanvisninger ved installation af progressive ring fittings
Emballage-enheder	1 stk.