


Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

FLOW ADAPT SI



Applikation		
Udførelse		til flow-vagte
Applikation		til industriel anvendelse
Montering		via intern G1/8 gevind, installation i enhver position
Medie		væsker og gasser
Medietemperatur	[°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Trykbestandig	[bar]	300
Måle/indstillingsområde		
Flow range	[ml/min]	2...100
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr		En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger		Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data		
Vægt	[g]	156,5
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		M12 x 1
Procestilslutning		G 1/8
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 1, U-seal
Tilbehør (valgfri)		Adapter: ≤ 30 bar, E40101
		Adapter: ≤ 300 bar, E40236
Bemærkning		
Bemærkning		kan kun benyttes i kombination med flow sensorens relative driftstilstand.
Emballage-enheder		1 stk.