


Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

FLOW ADAPT SI TI

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Udførelse	til flow-vagte \$mit_Adapter_singular
Montering	via intern G1/8 gevind, installation i enhver position
Medietemperatur [°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Trykbestandig [bar]	30
Måle/indstillingsområde	
Flow range [ml/min]	2...100
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data	
Vægt [g]	92,8
Dimensioner [mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	titanium (3.7235)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.