




Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Applikation

Udførelse	til flow-vagte SID, SF5
Flow range [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); fabriksindstilling med vand)
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	300

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	1514
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	M18 x 1,5
Procestilslutning	G 1/4

Tilbehør

Leverings omfang	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Tætninger: 1, U-seal
------------------	--

Bemærkning

Bemærkning	kan kun benyttes i kombination med flow sensorens relative driftstilstand.
Emballage-enheder	1 stk.