




Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

ADAPTBLOCK D27 G1



Applikation

Udførelse		til flow-vagte SID, SF5
Flow range	[l/min]	2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); fabriksindstilling med vand)
Applikation		til industriel anvendelse
Medie		væsker og gasser
Trykbestandig	[bar]	300

Mekaniske data

Vægt	[g]	1512,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		M18 x 1,5
Procestilslutning		G 1

Tilbehør

Leverings omfang		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		Tætninger: 1, U-seal

Bemærkning

Bemærkning		kan kun benyttes i kombination med flow sensorens relative driftstilstand.
Emballage-enheder		1 stk.