




Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC



Applikation

Udførelse		til flow-vagte SID, SF5
Flow range	[l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); fabriksindstilling med vand)
Applikation		til industriel anvendelse
Medie		væsker og gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...60
Trykbestandig	[bar]	6

Mekaniske data

Vægt	[g]	420
Materiale		PVC
Sensor tilslutning		M18 x 1,5
Procestilslutning		G 1/4

Tilbehør

Leverings omfang		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		Tætninger: 1, U-seal

Bemærkning

Bemærkning		kan kun benyttes i kombination med flow sensorens relative driftstilstand.
Emballage-enheder		1 stk.