


Teach knap for flowsensorer

SC TEACH BUTTON PS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Udførelse		til positivt skiftende flow sensorer SC
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspændingstolerance	[%]	15
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC; (iht. SELV/PELV)
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 40
Mekaniske data		
Vægt	[g]	233
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); PA; PMMA
Bemærkning		
Henvisninger		Artiklen kan ikke længere leveres
Emballage-enheder		1 stk.




Teach knap for flowsensorer

SC TEACH BUTTON PS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,9 m, PUR

Tilslutning



n.c. = ikke anvendt
Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå