


Teach knap for flowsensorer

SC TEACH BUTTON OR

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Udførelse		til flow sensorer SC med relæudgang som slutfunktion (NO)
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspændingstolerance	[%]	15
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC; (iht. SELV/PELV)
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 40
Mekaniske data		
Vægt	[g]	225,5
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); PA; PMMA
Bemærkning		
Henvisninger		Artiklen kan ikke længere leveres
Emballage-enheder		1 stk.

E40212




Teach knap for flowsensorer

SC TEACH BUTTON OR

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,9 m, PUR

Tilslutning



BN =

BU =

Ledningsfarver :

brun

blå