


Montage adapter for flow sensorer

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676



Applikation

Udførelse	til flow-vagte Typ SM8
Applikation	til industriel anvendelse; hygiejniske systemer
Medie	Flydende medier
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	834,5
Materiale	Adapter: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Sensor tilslutning	G 1
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tilbehør

Leverings omfang	O-ringe: 2
------------------	------------

Bemærkning

Emballage-enheder	2 stk.
-------------------	--------