


Montage adapter for flow sensorer

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Applikation

Udførelse	til flow-vagte Typ SM2, SM9
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	1040
Materiale	Adapter: rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm
Sensor tilslutning	G 2
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tilbehør

Leverings omfang	O-ringe: 2
------------------	------------

E40254



Montage adapter for flow sensorer

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Bemærkning

Emballage-enheder	2 stk.
-------------------	--------