




Svejse adapter for niveau sensorer

WELDING ADAPTER 50/D16



Applikation

Udførelse	til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL
Montering	Klemforskruning
Trykbestandig [bar]	0,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	394,5
Dimensioner [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiale	Flange: Rustfrit stål; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM
Tilspændingsmoment [Nm]	6...9
Sensor tilslutning	Ø 16 mm
Procestilslutning	svejseadapter Ø 50 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------