


Flange plate for niveau sensorer

FLANGE PLATE 100-125 D16



Applikation

Udførelse	til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL
Trykbestandig [bar]	0,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mekaniske data

Vægt [g]	252
Materiale	Flange: aluminium eloxeret; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM
Tilspændingsmoment [Nm]	6...9
Sensor tilslutning	klemmetilpasning Ø 16 mm
Procestilslutning	Flange

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------