


Flange plate for niveau sensorer

FLANGE PLATE 65-80 D16



Applikation

Udførelse	til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL
Trykbestandig [bar]	0,5

Mekaniske data

Vægt [g]	144,5
Materiale	Flange: aluminium eloxeret; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM
Tilspændingsmoment [Nm]	6...9
Sensor tilslutning	klemmetilpasning Ø 16 mm
Procestilslutning	Flange

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------