


Flange plate for niveau sensorer

FLANGE PLATE 54-52X52



1 Tætninger

Applikation

Udførelse til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL

Trykbestandig [bar] 0,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0...80

Mekaniske data

Vægt [g] 121

Materiale Flange: aluminium eloxeret; Låsømøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM; pakning: Tesnit

Tilspændingsmoment [Nm] 6...9

Sensor tilslutning klemmetilpasning Ø 16 mm

Procestilslutning Flange

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.