


Klimarør for niveau sensorer

CLIMATIC TUBE L=728



Applikation

Udførelse	til kapacitive niveausensorer LK, LI	
Medie	vand; vandbaserede medier	
Medietemperatur	[°C]	0...55
Trykbestandig	[bar]	0,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	20...60
----------------------	------	---------

Mekaniske data

Vægt	[g]	206,5
Materiale		PP-H; NBR
Længde L	[mm]	728

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------