


Flange plate for niveau sensorer

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Applikation

Udførelse	til niveausensorer LR
Montering	iht. DIN 24557
Beholder tryk [bar]	-1...16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mekaniske data

Vægt [g]	257,3
Monteringsmetode	iht. DIN 24557
Materiale	Flange: rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: NBR
Tilspændingsmoment [Nm]	6...9
Sensor tilslutning	gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning	Flange Ø 90 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------