




Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE NPT L450



1 Monteringsklemmer for centreringsstykke

CRN

Applikation	
Udførelse	til niveausensorer LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Trykbestandig [bar]	16
Vacuum modstand [mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	16
Mekaniske data	
Vægt [g]	299,5
Materiale	Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301)
Sensor tilslutning	gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning	gevind tilslutning 3/4" NPT udvendig gevind
Længde L [mm]	450
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.