



Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE NPT L1600



1 Monteringsklemmer for centreringsstykke

CRN

Applikation		
Udførelse	til niveausensorer LR	
Medietemperatur	[°C]	-40...200
Trykbestandig	[bar]	16
Vacuum modstand	[mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	16
Mekaniske data		
Vægt	[g]	875
Materiale	Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301)	
Sensor tilslutning	gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind	
Procestilslutning	gevind tilslutning 3/4" NPT udvendig gevind	
Længde L	[mm]	1600
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	