




Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 pakning

CRN

Applikation		
Udførelse		til niveausensorer LR
Medietemperatur	[°C]	-20...200
Trykbestandig	[bar]	16
Vacuum modstand	[mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	16
Mekaniske data		
Vægt	[g]	135
Materiale		Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); pakning: NBR forstærkede fibre; Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; fastgørelsesbændel: Rustfri stål (1.4310 / 301)
Sensor tilslutning		gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning		gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind
Længde L	[mm]	150
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 1
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.