


Proces adapter Hygiejnisk rørforskrining

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig	[bar]	40
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	219,5
Materiale		rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning		Mælke rørforskrining DN25 (1") DIN 11851
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866		H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------