


Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig [bar] 40

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	341,5
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.