




## Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Lækageboring



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

## Applikation

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Udførelse                               | med lækageboring |
| Trykbestandig [bar]                     | 25               |
| MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 25               |

## Mekaniske data

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vægt [g]                                               | 203                                               |
| Materiale                                              | rustfri stål (1.4435 / 316L)                      |
| Sensor tilslutning                                     | G 1/2 konisk tætning                              |
| Procestilslutning                                      | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Overfladebeskaffenhed Ra/<br>Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4                                           |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|