




Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 Lækageboring



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation

Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	16
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	16

Mekaniske data

Vægt [g]	268
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------