


T-stykke

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Applikation

Udførelse	til sensorer og adaptere med procestilslutning G 1/2 A
Trykbestandig [bar]	25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	407,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	svejseadapter Ø 41 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,8 / 4

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1, FKM
------------------	----------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------