

Skruekobling med afblænding

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: flow regulator 0,3 mm

Applikation

Trykbestandig [bar] 630

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -10...60

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr

En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger

Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g] 76,2

Materiale stikhus: stål (1.0718); overflade karakteristika: zink / nikkel grå; pakning: NBR

Sensor tilslutning G 1/4

Procestilslutning M16 x 2 Minimes

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.