


Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE G3/4 L700 SLOTTED



1 Monteringsklemmer for centreringsstykke

CRN

Applikation	
Udførelse	slidset design, til niveausensorer, LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Trykbestandig [bar]	16
Vacuum modstand [mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	16
Mekaniske data	
Vægt [g]	385
Materiale	Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); pakning: NBR forstærkede fibre; Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301)
Sensor tilslutning	gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning	gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind
Længde L [mm]	700
Tilbehør	
Leverings omfang	pakning: 1
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.