


Klemholder for proces sensorer

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150



- 1 Hunstik
- 2 klemtykke
- 3 sikkerhedselement
- 4 Klemforskruning, Tilspændingsmoment 25...30 Nm
- 5 låsemøtrik, tilspændingsmoment min. 25 Nm
- 6 sikkerheds kabel

EHEDG Certified

Applikation

Udførelse	for hygiejniske applikationer G 1/2, for niveau sensor LMT104
Montering	Klemforskruning

Mekaniske data

Vægt	[g]	174,5
Materiale	PEEK-GF30; rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Sensor tilslutning	Ø 14 mm	
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------