




Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Montageklemmer for centreringsstykke

CRN

Applikation		
Udførelse		til niveausensorer, LR205x, LRx020
Medietemperatur	[°C]	-40...200
Trykbestandig	[bar]	16
Vacuum modstand	[mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	16
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1085
Materiale		Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); pakning: NBR forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301); Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre
Sensor tilslutning		gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning		gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind
Længde L	[mm]	2000
Tilbehør		
Leverings omfang		pakning: 1
Tilbehør (valgfri)		Centrerings enhed for koaxialrør: 1, E43222
Bemærkning		
Bemærkning		Ved brug under DNV GL forhold er brug af yderligere centrerings ring påkrævet
Emballage-enheder		1 stk.