


Koaxialrør for niveau sensorer

LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

Applikation		
Udførelse		til niveausensorer LR
Medietemperatur	[°C]	-40...200
Trykbestandig	[bar]	16
Vacuum modstand	[mbar]	-1000
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	16
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1120
Materiale		Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301); Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre
Sensor tilslutning		gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind
Procestilslutning		gevind tilslutning 3/4" NPT udvendig gevind
Længde L	[mm]	2000
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.