




Fleksibel kobling for enkodere

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vægt	[g]	27,4
Dimensioner	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiale		aluminium
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	25
Intern diameter 1	[mm]	6
Intern diameter 2	[mm]	8
Dybde på klemmenav	[mm]	7
Monterings skrue	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Længde	[mm]	24
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	8000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 0,5
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 0,3
Max. vinkel forskydning	[°]	± 4,0

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.