


Konfektionerbare stik

SSTGR120ALLFKZE

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Kapslingsklasse	IP 40
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	33 x 33 x 75
-------------	------	--------------

Materiale	Messing Kunststof-belagt
-----------	--------------------------

Indstøbt-emne materiale	Messing, Kunststof-belagt
-------------------------	---------------------------

Materiale - omløber	Messing, Kunststof-belagt
---------------------	---------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...1 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x bajonet, lige; Støbt hus: Messing, Kunststof-belagt; Låsning: Messing, Kunststof-belagt



E60049



Konfektionerbare stik

SSTGR120ALLFKZE

Tilslutning

